



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVS
Produkt- oder Komponententyp	Elektronischer Alarm
Kurzbezeichnung des Geräts	XVS

Zusatzmerkmale

Farbe	Weiß
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse PC (Polykarbonat): Klemmenabdeckung
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Montagehalterung	72-mm-DIN-Schiene
[UH,nom] Nennhilfsspannung	12 - 24 V DC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Leistungsaufnahme	117 mA bei 12 V 125 mA bei 24 V 158 mA bei 12 V 200 mA bei 24 V
Klemmverbindungskapazität	<= 1 x 1,5 mm ²
Breite	72 mm
Höhe	72 mm
Tiefe	69,3 mm
Produktgewicht	0,18 kg

Montage

Diskreter Ausgangstyp	NPN
Signaltyp	16-Ton-Alarm
Normen	EN/IEC 61000-6-2 UL 464 EN/IEC 61000-6-3
Produktzertifizierungen	UR
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Schutzart (IP)	Auf Montageplatte montiert: IP54 entspricht EN/IEC 60529
Geräuschpegel	0...90 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,4 cm
VPE 1 Breite	9,4 cm
VPE 1 Länge	9,4 cm
VPE 1 Gewicht	264 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	5,13 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	128
VPE 3 Höhe	60 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	128 cm
VPE 3 Gewicht	34,048 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

