



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Nageldübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TPS
Geliefertes Zubehör	Schraube
Bohrdurchmesser	6 mm
Minimale Bohrtiefe	57 mm
Schraubendurchmesser	3,5 mm

Zusatzmerkmale

Farbton	Klar
Material	Nagelstecker: PA (Polyamid) Schraube: Stahl galvanisiert
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,2 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,4 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,2 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,1 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,07 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Dicke	0...20 mm Befestigung
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Durchmesser	10 mm
Länge	75 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Produktgewicht	0,0051 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,900 cm
VPE 1 Breite	0,800 cm
VPE 1 Länge	7,100 cm
VPE 1 Gewicht	4,000 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------