



### Hauptmerkmale

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Baureihe                     | Thorsman                    |
| Produkt- oder Komponententyp | Hohlraumdübel               |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | TPP                         |
| Geliefertes Zubehör          | Ohne Schraube<br>Ohne Haken |
| Geräteanwendung              | Plattenmaterial             |
| Farbton                      | Grau<br>Metall              |
| Menge pro Satz               | Satz à 1.000                |

### Zusatzmerkmale

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Montagehalterung               | Decke<br>Wandmontage   |
| Bohrungsdurchmesser            | 13 mm  |
| Material                       | Kippschalter: Zink<br>Manschette: Zink<br>Feder: Stahl elektroplattiert  |
| Praktische Belastungsfähigkeit | 0,5 N Scherung 13-mm-Platine<br>0,17 N Auszugslast 13-mm-Platine<br>0,8 N Scherung 2 x 13 mm Platine<br>0,34 N Auszugslast 2 x 13 mm Platine |
| Dicke                          | 0...47 Mm Befestigung 13-mm-Platine<br>0...34 mm Befestigung 2 x 13 mm Platine   |
| Produktgewicht                 | 0,0056 kg  |


### Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

### Verpackungseinheiten

|               |      |
|---------------|------|
| VPE 1 Art     | PCE  |
| VPE 1 Menge   | 1    |
| VPE 1 Gewicht | 11 g |

### Nachhaltigkeit

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie          | Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope  |
| Umweltproduktdeklaration    |  <a href="#">Produktumweltprofil</a> |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.