



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TPD-VS
Geliefertes Zubehör	Ohne Schraube
Geräteanwendung	9 mm Installation mit niedrigem Gewicht in Gipsplatte
Farbton	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 100

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Wandmontage
Material	PA (Polyamid) Glasfaserverstärkt
Praktische Belastungsfähigkeit	0,19 kN Scherung 13-mm-Platine 0,5 kN Auszugslast 13-mm-Platine
Dicke	0...12 mm Befestigung
Durchmesser	13 mm
Länge	37 mm
Produktgewicht	0,177 kg

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	1,400 cm
VPE 1 Länge	3,700 cm
VPE 1 Gewicht	1,200 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

---

Umweltproduktdeklaration	<a href="#"> Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---