



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Produktname	Thorsman TPD
Kurzbezeichnung des Geräts	TPD
Geliefertes Zubehör	Schraube
Montagehalterung	Plattenmaterial
Geräteanwendung	Plattenmaterial
Montagehalterung	Wandmontage
Schraubendurchmesser	4,5 mm
Schraubenlänge	35 mm
Größe des Schraubenkopfes	8 mm
Schraubenkopfform	Kreuzschlitz
Farbton	Metall

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	100

Montage

Material	Hohlraumdübel: Zink galvanisiert Schraube: Stahl
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 270 N Auszugslast: 80 N
Dicke	0...12 mm Befestigung
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Durchmesser	4,5 mm
Länge	35 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,4 cm
VPE 1 Breite	1,4 cm
VPE 1 Länge	5,5 cm
VPE 1 Gewicht	6 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	5,8 cm
VPE 2 Breite	12,3 cm
VPE 2 Länge	16 cm
VPE 2 Gewicht	676 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	2400

VPE 3 Höhe	25,4 cm
VPE 3 Breite	18,3 cm
VPE 3 Länge	76,5 cm
VPE 3 Gewicht	16,71 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------