

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp	Abstandsrahmen
Art des Bodens	Estrich
Zielort Produkt	Bodentank für Estrich
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Aluminium (verzinkt)
Länge	370 mm
Höhe	47 mm
Breite	370 mm


Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,7 cm
VPE 1 Breite	36,9 cm
VPE 1 Länge	36,9 cm
VPE 1 Gewicht	1,066 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	73,5 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	63,96 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------