



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Baureihe | Thorsman |
| Baureihe | Thorsman |
| Produktname | Thorsman CYB |
| Produkt- oder Komponententyp | VDI-Anschlusset |
| Gerätedarstellung | Abgewinkelt |
| Art der Kabelabschirmung | UTP |
| Farbton | Aluminiummetallic |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|---|
| Montagehalterung | Service-Träger mit 80-mm-Frontseite |
| Anzahl der Steckdosen | 2 |
| Anschlusstyp | RJ45 |
| Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes | 5e |
| Produktkompatibilität | Actassi |
| Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) PC/ABS |
| Länge | 84 mm |
| Höhe | 84 mm |
| Breite | 50 mm |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 6,0 cm |
| VPE 1 Breite | 9,0 cm |
| VPE 1 Länge | 10,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 59,0 g |
| VPE 2 Art | BAG |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 15,6 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 39,8 cm |
| VPE 2 Gewicht | 898,0 g |
| VPE 3 Art | PAL |
| VPE 3 Menge | 400 |
| VPE 3 Höhe | 91,0 cm |
| VPE 3 Breite | 80,0 cm |
| VPE 3 Länge | 120,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 47,92 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|