



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Anschlussset
Gerätedarstellung	Abgewinkelt
Geliefertes Zubehör	Montageadapter
Art der Kabelabschirmung	STP
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Anzahl der Steckdosen	2
Anschlussstyp	RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	5e
Produktkompatibilität	Actassi
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) PC/ABS
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	50 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	8,5 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	99,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,6 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	39,8 cm
VPE 2 Gewicht	1,178 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	91,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	59,12 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------