



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Anschlusset
Gerätedarstellung	Abgewinkelt
Geliefertes Zubehör	Montageadapter
Art der Kabelabschirmung	UTP
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Anzahl der Steckdosen	2
Anschlusstyp	RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6
Produktkompatibilität	Actassi
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) PC/ABS
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	50 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,900 cm
VPE 1 Breite	13,000 cm
VPE 1 Länge	19,900 cm
VPE 1 Gewicht	62,000 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	400
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	91,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	47,920 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------