



Hauptmerkmale

Baureihe	Twido
Zubehör / Teilebezeichnung	Vorkonfektioniertes digitales Eingangskabel
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Digitaler Eingang
Produktspezifische Anwendung	Für andere Anwendung als Verwendung des Klemmenblocks Advantys Telefast ABE7

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	TWDDDI32DK TWDDDI16DK
Kabellänge	1 m
AWG-Messgerät	AWG 28
Kabel-Querschnitt	0,08 mm ²
Elektrische Verbindung	1 Stecker HE10 20 Pin(s) Sensorseite 1 Stecker HE10 20 Pin(s) Twido-Seite
Produktgewicht	0,08 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	20 cm
VPE 1 Länge	20 cm
VPE 1 Gewicht	76 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,346 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
