



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M580
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul

#### Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	M580 PAC
Physikalische Schnittstelle	3 Ethernet 10/100BASE-TX
Übertragungs-Unterstützungsmedium	Ethernet-Kabel
Übertragungsgeschwindigkeit	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Kommunikationsdienst	MMS-Nachrichten-Client für IEC 61850 MMS-Nachrichten-Server für IEC 61850 GOOSE-Protokoll für IEC 61850 Modbus/TCP Messaging RSTP-Unterstützung IP-Routing
Stromaufnahme	1.250 mA bei 3,3 V DC bei intern
Modulformat	Standard
Produktgewicht	0,24 kg

#### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % ohne Kondensation
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	11,100 cm
VPE 1 Länge	12,000 cm
VPE 1 Gewicht	254,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm

VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,143 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------