



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Kurzbezeichnung des Geräts	Actassi 250
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Anschlusset
Geräteanwendung	Montage
Gerätedarstellung	Abgewinkelt
Geliefertes Zubehör	Montageadapter
Art der Kabelabschirmung	STP
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Anschlusstyp	RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6
Produktkompatibilität	Actassi
Material	PC/ABS ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge	84 mm
Höhe	50 mm
Breite	84 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,200 cm
VPE 1 Breite	18,900 cm
VPE 1 Länge	25,200 cm
VPE 1 Gewicht	106,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	14,400 cm
VPE 2 Breite	39,800 cm
VPE 2 Länge	31,200 cm
VPE 2 Gewicht	1,416 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	480
VPE 3 Höhe	80,000 cm
VPE 3 Breite	105,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	80376,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------