



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Kurzbezeichnung des Geräts	Actassi 250
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Anschlusset
Geräteanwendung	Montage
Gerätedarstellung	Abgewinkelt
Geliefertes Zubehör	Montageadapter
Art der Kabelabschirmung	STP
Farbton	Aluminiummetallic
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Anschlusstyp	RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6
Produktkompatibilität	Actassi
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) PC/ABS
Länge	84 mm
Höhe	50 mm
Breite	84 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,4 cm
VPE 1 Breite	14,1 cm
VPE 1 Länge	17,6 cm
VPE 1 Gewicht	106,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,366 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------