



## Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Kurzbezeichnung des Geräts	Actassi 250
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Anschlusset
Geräteanwendung	Montage
Gerätedarstellung	Flach
Geliefertes Zubehör	Montageadapter
Art der Kabelabschirmung	UTP
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

## Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Anschlusstyp	RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6
Produktkompatibilität	Actassi
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) PC/ABS
Länge	84 mm
Höhe	50 mm
Breite	84 mm

## Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	8,4 cm
VPE 1 Länge	8,4 cm
VPE 1 Gewicht	79,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	1
VPE 2 Höhe	4,0 cm
VPE 2 Breite	11,0 cm
VPE 2 Länge	11,5 cm
VPE 2 Gewicht	85,0 g

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------