



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Kurzbezeichnung des Geräts	Actassi 250
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Anschlusset
Geräteanwendung	Montage
Gerätedarstellung	Flach
Geliefertes Zubehör	Montageadapter
Art der Kabelabschirmung	UTP
Farbton	Aluminiummetalllic
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Anschlusstyp	RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6
Produktkompatibilität	Actassi
Material	PC/ABS ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge	84 mm
Höhe	50 mm
Breite	84 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	8,4 cm
VPE 1 Länge	8,4 cm
VPE 1 Gewicht	79,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	1
VPE 2 Höhe	4,0 cm
VPE 2 Breite	11,0 cm
VPE 2 Länge	11,5 cm
VPE 2 Gewicht	85,0 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------