



Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp	E/A-Modul
Geräteanwendung	Optionales Erweiterungsmodul
Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400 PowerLogic PowerLogic ION9000

Zusatzmerkmale

Anzahl von Ausgängen	2 Analogausgänge, 0-20 mA oder 4-20 mA oder 0 - 10 V
Anzahl von Eingängen	4 analog 0-20 mA/4-20 mA 0-30 V
Breite	22 mm
Tiefe	90,5 mm
Höhe	90,5 mm
Produktgewicht	140 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Schutzzart (IP)	IP30 conforming to IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6 cm
VPE 1 Breite	10 cm
VPE 1 Länge	12 cm
VPE 1 Gewicht	223 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung