



Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp	Externes Display
Geräteanwendung	Mensch-Maschine-Dialoganwendung
Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400
Displaytyp	Farb-TFT-LCD

Zusatzmerkmale

Displayauflösung	320 x 240 Pixel QVGA
Displaygröße	3,5 Zoll
Angezeigte Informationen	Energieverbrauchs Spannung Leistung Oberschwingungsverzerrung Frequenz Strom Systemalarm E/A-Status
Anzeigekapazität der Meldungen	Grafische Objekte (Balkendiagramm, Knöpfe, Licht...)
Lokale Signalisierung	Status: LED (grün) Alarm: LED (rot)
Betätigungsart	5 Drucktaste
Anschlussotyp	RJ45
Geliefertes Zubehör	Befestigungsmaterial Kabel (mit 3 m)
Montagemodus	Unterputzmontage
Montagehalterung	Rahmen externes Display
Breite	96 mm
Höhe	96 mm
Projektierungstiefe	27 mm
Produktgewicht	300 g

Montage

Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Produktzertifizierungen	IEC

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,97 cm
VPE 1 Breite	13,97 cm
VPE 1 Länge	19,05 cm
VPE 1 Gewicht	0,52 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------