



Hauptmerkmale

Baureihe	EasyLogic
Kurzbezeichnung des Geräts	PM2K2DIDO
Produkt- oder Komponententyp	E/A-Modul
Geräteanwendung	Optionales Erweiterungsmodul
Kompatible Produktfamilie	EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230

Zusatzmerkmale

Taktfrequenz	2 Hz Digitaleingang
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	2500 V
Anzahl von Ausgängen	2 konfigurierbar, <= 20 mA
Ausgangsspannung	40 V DC
Eingangsimpedanz	110 kOhm
Anzahl von Eingängen	2
Ausgangsimpedanz	50 Ohm
Spannungsstatus 0 garantiert	0 - 4 V DC
Spannungsstatus 1 garantiert	18,5 - 36 V DC
Breite	90,5 mm
Tiefe	14,6 mm
Höhe	53 mm
Produktgewicht	50 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm
VPE 1 Gewicht	104 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,98 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------