

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# TCSCCN2M2F10

## CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), abgewinkelt, M12-A Stecker-Buchse, 10m



### Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Anschlusskabel
Produktkompatibilität	CANopen-E/A-Schnittstellenblock
Zubehör / Zielkategorie	CANopen Bus

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Modicon TM7
Elektrische Verbindung	Stecker M12 Buchse M12 - Codierung A - 5-polig - abgewinkelt
Kabellänge	10 m
Produktgewicht	0,6 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	20,0 cm
VPE 1 Gewicht	618,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,742 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------