



### Hauptmerkmale

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör                |
| Produkt- oder Komponententyp | Anschlusskabel                  |
| Produktkompatibilität        | CANopen-E/A-Schnittstellenblock |
| Zubehör / Zielkategorie      | CANopen Bus                     |

### Zusatzmerkmale

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie | Modicon TM7                                                     |
| Elektrische Verbindung    | Stecker M12<br>Buchse M12 - Codierung A - 5-polig - abgewinkelt |
| Kabellänge                | 15 m                                                            |
| Produktgewicht            | 0,863 kg                                                        |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 6,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 21,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 21,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 907,000 g |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 2         |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,156 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                      |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|