



### Hauptmerkmale

Baureihe	ConneXium
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Produkt- oder Komponententyp	Gerades Twisted-Pair-Kabel (geschirmt)
Zubehör / Zielkategorie	Ethernet Netzwerk
Kabellänge	10 m

### Zusatzmerkmale

Übertragungsmedium	Abgeschirmte Twisted Pair-Kabel
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	5e
AWG-Messgerät	AWG 24
Elektrische Verbindung	2 Stecker, RJ45 gerade Steckverbinder mit 8 Pin(s)
Beschriftung	CE
Material der Abdeckung	PUR

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Normen	EIA/TIA-568, Kategorie CAT 5E IEC 11801 Klasse D EN 50173 Klasse D
Flammenfestigkeit	Klasse C2 entspricht CEI 322/1 Klasse C2 entspricht NF C 32070-1

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	30,000 cm
VPE 1 Länge	30,000 cm
VPE 1 Gewicht	485,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,520 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------