

Produktdatenblatt

Eigenschaften

TM172DCLWT

Bedienterminal, Modicon M171/M172,
Touchscreen, farbig, Temperatur,
Wandmontage, weiß



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171/M172
Produkt- oder Komponententyp	Anzeigemodul
Versorgung	Externe Quelle

Zusatzmerkmale

Displaytyp	LCD-Anzeige Farb-Touchscreen
Displayauflösung	320 x 240 Pixel
Farbe	Weiß
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC/DC
Leistungsaufnahme in W	3,2 VA 1,3 W
Messeingänge	NTC 10k type 2 Temperatursonde - 40...50 °C +/- 0,1 °C NTC 10k Temperatursonde at 21 °C +/-0,5°C
Produktkompatibilität	Logic controller M171 Logic controller M172
Höhe	120 mm
Breite	86 mm
Tiefe	25 mm
Produktgewicht	0,34 kg

Montage

Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	IEC 60950-1 EN 55024 EN 55032 UL 873 CSA C22.2 No 24
Produktzertifizierungen	RCM[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]cTUVus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	10,800 cm
VPE 1 Länge	15,500 cm
VPE 1 Gewicht	225,000 g

VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	11
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,051 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------