



#### Hauptmerkmale

Baureihe	CANopen
Bustyp	CANopen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör / Zielkategorie	CANopen Bus
Kabellänge	300 m

#### Zusatzmerkmale

Beschriftung	CE
Produktgewicht	24,56 kg

#### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	33,500 cm
VPE 1 Breite	39,500 cm
VPE 1 Länge	39,500 cm
VPE 1 Gewicht	24,560 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	113,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	454,000 kg

#### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

#### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------