

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# TSXCANCADD1

## CANopen-Kabel, SUB-D9-Buchsen, vergossen, IP20, 1m Länge



### Hauptmerkmale

Baureihe	CANopen
Bustyp	CANopen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör / Zielkategorie	CANopen Bus
Kabellänge	1 m

### Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	2 Buchsen SUB-D 9 Stift(e)
Beschriftung	CE
Produktgewicht	0,143 kg

### Montage

Schutzzart (IP)	IP20
-----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	15,000 cm
VPE 1 Länge	20,000 cm
VPE 1 Gewicht	147,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,500 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
29.03.2024	