



#### Hauptmerkmale

Baureihe	CANopen
Bustyp	CANopen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör / Zielkategorie	CANopen Bus
Kabellänge	300 m

#### Zusatzmerkmale

Beschriftung	CE
Produktgewicht	21,87 kg

#### Montage

Produktzertifizierungen	UL
Schutzart (IP)	IP20

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	33,500 cm
VPE 1 Breite	40,000 cm
VPE 1 Länge	40,000 cm
VPE 1 Gewicht	21,870 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	113,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	405,660 kg

#### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Entsorgungsinformation</a>

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---