



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kurzbezeichnung des Geräts	KBB
Produktkompatibilität	Canalis KBB busbar trunking 25...40 A
Angebotstyp	Classic
Produkt- oder Komponententyp	Einspeisungseinheit
Stangenmaterial	Aluminium
Nennbetriebsstrom I _e	40 A 25 A
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230-400 V
Anzahl Kreise	1
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE L + N + PE
Schutzart	Ohne Schutz
Steuerungstyp	Ohne
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Endabdeckung
Montageort	Rechts
Montagemodus	Durch Clips
Montagehalterung	Sammelschiene
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenleiste - Pg 21 - Schraubklemmenverbinder für 10 mm²
Breite	244 mm
Tiefe	75,5 mm
Höhe	75,5 mm
Produktgewicht	500 g
Normen	IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	27,0 cm
VPE 1 Gewicht	464,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm

VPE 2 Gewicht	7,876 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	44,0 cm
VPE 3 Breite	60,0 cm
VPE 3 Länge	80,0 cm
VPE 3 Gewicht	41,752 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------