



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M221 Modicon M251 Modicon M241
Zubehör / Teilettyp	SD-Karte
Produktkompatibilität	Logik-Controller
Kompatible Produktfamilie	Modicon M241 Modicon M221 Modicon M251
Speichertyp	Flash
Speicherkapazität	256 MB
Zubehör / Teilekategorie	Einzelteile

Zusatzmerkmale

Produktspezifische Anwendung	Programmtransfer Sicherung der Anwendung
MTBF Zuverlässigkeit	3000000 H
Datenspeicherdauer	10 Jahr(e) bei 25 °C
Anzahl der Lese/Schreibzyklen	100000
Produktgewicht	0,004 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	15 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2 4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Vibrationsfestigkeit	1 gn entspricht IEC 61131-2 2007
Stoßfestigkeit	15 gn entspricht IEC 61131-2 2007
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % Betauung nicht zulässig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	14,500 cm
VPE 1 Gewicht	27,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,684 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------