



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Binäreingang
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Befestigung Geräteverdrahtung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz
Anzahl der Eingänge	8
Eingangstyp	Binär
Lokale Signalisierung	LED

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	12,4 cm
VPE 1 Länge	15,8 cm
VPE 1 Gewicht	248,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,015 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 months