



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Heizungsaktor
Betriebsmodus	Manuell KNX Bussystem
Bustyp	KNX
Nennausgangsleistung	0,5 A - 5 x für Ausgang, kontinuierlich 0 bis 100 % 0,5 A für Ausgang, EIN/AUS schaltend
Nenningangsleistung	Spannungssignal (SELV): 2 x binär

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Befestigung Geräteverdrahtung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	207 -253 V
Lasttyp	Ventil: 230 V AC Ventil: 24 V AC

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,100 cm
VPE 1 Breite	12,600 cm
VPE 1 Länge	15,900 cm
VPE 1 Gewicht	332,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,600 cm
VPE 2 Länge	41,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,688 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
