



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Steuereinheit 0 - 10 V
Betriebsmodus	KNX Bussystem Manuell
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	2,5
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Eingangsstrom	0,12...100 mA
Analoger Ausgangstyp	Spannung
Analoger Ausgangsbereich	1 - 10 V
Anzahl der Ausgänge	1
[In] Bemessungsstrom	16 A
Lasttyp	Glühlampen: ≤ 1.600 W, 100 V AC Glühlampen: ≤ 3.600 W, 230 V AC Glühlampen: ≤ 3.840 W, 240 V AC Halogenlampen: ≤ 1.086 W, 100 V AC Halogenlampen: ≤ 2.500 W, 230 V AC Halogenlampen: ≤ 2.608 W, 240 V AC Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: ≤ 1.086 VA, 100 V AC Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: ≤ 2.500 VA, 230 V AC Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: ≤ 2.608 VA, 240 V AC Kapazitiv: , 16 A, 200 µF, 100 - 240 V AC

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,200 cm
VPE 1 Breite	12,700 cm
VPE 1 Länge	15,800 cm
VPE 1 Gewicht	252,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	19,700 cm
VPE 2 Breite	30,600 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	2,664 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------