



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Analoges Aktuatoremodul
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Montagehalterung	DIN-Schiene
Anzahl des Ausgangsstrom	0 - 20 mA
Ausgangsspannung	0 - 10 V
Anzahl der Ausgänge	4

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,100 cm
VPE 1 Breite	13,400 cm
VPE 1 Länge	15,900 cm
VPE 1 Gewicht	274,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	19,500 cm
VPE 2 Breite	30,700 cm
VPE 2 Länge	40,200 cm
VPE 2 Gewicht	2,922 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------