



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Leitungsschelle
Farbe	Grau (RAL 7035)
Anzahl pro Verpackung	100 Stück

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Einsatzbedingungen	Innenraum
Rohrdurchmesser	16...32 mm
Material	PA (Polyamid) 6/6
Befestigungsmodus	Durch Murafix-Stecker Durch Schraube
Produktgewicht	0,003 kg

Montage

Betriebstemperatur	-40...85 °C
--------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,5 cm
VPE 1 Breite	3 cm
VPE 1 Länge	10 cm
VPE 1 Gewicht	3 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	15,5 cm
VPE 2 Länge	22,5 cm
VPE 2 Gewicht	468 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	40 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	3,808 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------