



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Kabelhalterung
Farbe	Grau (RAL 7035)
Anzahl pro Verpackung	100 Stück

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Einsatzbedingungen	Innenraum
Rohrdurchmesser	40...63 mm
Gewindetyp	M8
Material	PA (Polyamid) 6/6
Befestigungsmodus	Durch Murafix-Stecker Durch Schraube
Produktgewicht	0,008 kg

Montage

Betriebstemperatur	-40...85 °C
--------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	35,0 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	15,0 cm
VPE 1 Gewicht	8,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	35,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	15,0 cm
VPE 2 Gewicht	800,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------