



Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	USB-Schnittstelle
Bustyp	KNX
Farbton	Schneider weiß
Farbcode	RAL 9003
Marktsegment	Gebäude Kommerziell

Zusatzmerkmale

Anschlussyp	USB Typ C
Kommunikationsprotokoll	USB KNX KNX langer Rahmen
Übertragungsgeschwindigkeit	12 Mbit/s 9.600 bit/s
Gesamtzahl 18-mm-TE	1
Lokale Signalisierung	2 LEDs
Material	PC
Montagehalterung	DIN-Schiene
Funktion verfügbar	Unterstützt KNX-Secure

Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	5...93 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Normen	EMV Direktive EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm
VPE 1 Gewicht	82,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30,0 cm

VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,717 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------