



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Touchscreen
Produktbestimmung	KNX Bussystem
Gerätedarstellung	Komplettgerät
Funktion verfügbar	Touch-Funktion
Prozessorname	ARM Cortex-A35 quad core
Farbton	Weiß gemalt

Zusatzmerkmale

Anschlusstyp	-
Gehäusevariante	An Wand montiert
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V DC
Max. Leistungsaufnahme in W	5,8 W Betrieb 2,2 W Stand by
Displaytyp	TFT-LCD-Bildschirm
Displayauflösung	1.024 x 600 Pixel
Anzeigefarbe	16 Millionen Farben
Displaygröße	7 Zoll
Speichertyp	8 GB Flash 2.048 MB RAM
Montageposition	Vertikal Horizontal
Material	Kunststoff
Kommunikationsnetztyp	WLAN
Höhe	196,65 mm
Tiefe	23,91 mm
Breite	132,76 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C
Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,6 cm
VPE 1 Breite	17,3 cm
VPE 1 Länge	25,6 cm
VPE 1 Gewicht	0,655 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,0 cm

VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,233 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	105,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	189,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------