



Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Schaltaktor
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Bustyp	KNX
Anzahl der Kontakte	1
Nenneingangsleistung	Spannungssignal (SELV): 3 x binär
Schaltstrom	16 AX

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	16 A
Lasttyp	Glühlampen: <= 2.500 W, 230 V AC Halogenlampen: <= 2.200 W, 230 V AC Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: <= 1.000 W NS-Halogenlampe mit drahtgewickeltem Trafo: <= 1.000 VA Kapazitiv: , 10 A, 105 µF, 230 V AC Ohmsche Last: 2.500 W
Breite	48 mm
Tiefe	50 mm
Höhe	28 mm
Max. Kabellänge	10 m für Eingang

Montage

Schutzzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	7,6 cm
VPE 1 Gewicht	108,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,945 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------