



Hauptmerkmale

Baureihe	Pro-face STM6000
Produkt- oder Komponententyp	Modular HMI box
Prozessorname	ARM Cortex-A8 at 800 MHz
Softwarepaket	BLUE run time Web viewer
[UH,nom]	24 V DCStromversorgung Bemessungsbetriebsspannung

Zusatzmerkmale

Speicherbeschreibung	512 kB Backup-Speicher 512 MB intern 1 GB Flash
Integrierte Verbindungsart	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 COM1 serielle Verbindung - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (Rate: 2.400 - 115.200 Bit/s) USB 2.0-Schnittstelle - micro B USB Display-Schnittstelle - RJ45 1 USB 2.0-Schnittstelle - USB Typ A
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Echtzeituhr	Eingebaut
Höhe	101 mm
Breite	150,5 mm
Tiefe	63,3 mm
Produktgewicht	0,456 kg

Montage

Normen	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 Nr. 213 IEC 61132-2
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]BV Class 1 Division 2[RETURN]DNV[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]BV
Verschmutzungsgrad	2 entspricht EN 61131-2 Ed.3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Relative Feuchtigkeit	10...90 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	2.000
Stoßfestigkeit	147 m/s ² entspricht EN/IEC 61131-2
Vibrationsfestigkeit	3,5 mm, konstante Amplitude (f = 5...9 Hz) entspricht EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) entspricht EN/IEC 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung entspricht EN/IEC 61000-4-2 Level 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,100 cm
VPE 1 Breite	17,600 cm
VPE 1 Länge	27,000 cm
VPE 1 Gewicht	705,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,745 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------