



### Hauptmerkmale

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                               | TeSys                                                                                                  |
| Produktname                            | TeSys LG                                                                                               |
| Kurzbezeichnung des Geräts             | LG7K                                                                                                   |
| Produkt- oder Komponententyp           | Gekapselter Direktanlasser                                                                             |
| Geräteanwendung                        | Sicherheit                                                                                             |
| Nutzungskategorie                      | AC-3                                                                                                   |
| Geräteaufbau                           | Schütz<br>Leistungsschalter                                                                            |
| Motorleistung (kW)                     | 0,37 KW bei 220/230 V AC 50/60 Hz<br>0,75 KW bei 400/415 V AC 50/60 Hz<br>1,1 kW bei 440 V AC 50/60 Hz |
| Einstellbereich für thermischen Schutz | 1,6...2,5 A                                                                                            |
| Bemessungs- und Nennspannung [Uc]      | 100/145 V AC 50/60 Hz                                                                                  |
| Betätigungsart                         | Drucktaste Start weiß I<br>Drucktaste AUS schwarz O<br>Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot            |

### Zusatzmerkmale

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                  | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1                                                            |
| Produktzertifizierungen | CE[RETURN]UKCA                                                                          |
| Kabeleinführungsnummer  | 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben<br>4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten |
| Höhe                    | 165 mm                                                                                  |
| Tiefe                   | 177 mm                                                                                  |
| Produktgewicht          | 1,3 kg                                                                                  |
| Breite                  | 175 mm                                                                                  |

### Montage

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Material               | Polykarbonat              |
| Schutzart (IK)         | IK07 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IP)         | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Umgebungseigenschaften | Standardumgebung          |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 18,0 cm |
| VPE 1 Breite  | 22,5 cm |
| VPE 1 Länge   | 25,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,45 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a>                        |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|