

Produktdatenblatt

Eigenschaften

9001KS11BH2

Wahlschalter, schwarz Ø 30, m. Knebel, 2 Stellungen- 2S+2Ö



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	K
Operatortyp	Dauer
Betriebsprofil	Schwarz Standard-Drehknopf

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Betriebs-Positionsinformation	2 Stellungen
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm ² entspricht IEC 60947-1
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Kappe/Betätigungsselement oder Linsenfarbe	Schwarz
Betriebsprofil	Standardgriff
Operatortyp	Rastend
Größe	30 mm
Nockenprofil	5

Montage

Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Produktzertifizierungen	CSA LR24590 Klasse 3211 03[RETURN]UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR[RETURN]CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,588 cm
VPE 1 Breite	4,826 cm
VPE 1 Länge	9,398 cm
VPE 1 Gewicht	176,901 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,497 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------