

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# 9001KS43BH2

Wahlschalter, schwarz Ø 30, m. Knebel, 3 Stellungen, 2S+2Ö



### Hauptmerkmale

Blendenmaterial	Chrom-beschichtetes Metall
Baureihe	K

### Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	10 A
Zubehör / Zielkategorie	Nicht bei Drucktaste
Betriebs-Positionsinformation	3 Positionen
Betriebsprofil	Standard-Drehknopf
Profil Betätigungsselement	1 projecting pushbutton
Größe	30 mm
Nutzungskategorie	AC-15 DC-13

### Montage

Schutztart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Produktzertifizierungen	CSA LR 25490 Klasse 3211 03[RETURN]CE[RETURN]UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,826 cm
VPE 1 Breite	5,588 cm
VPE 1 Länge	9,398 cm
VPE 1 Gewicht	185,973 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------