

Produktdatenblatt

Eigenschaften

9001KS53BH2

Wahlschalter, schwarz -Typ K, Ø 30,
Standardknebel, 10A, 2S+2Ö



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	K
Operatortyp	Rückstellung
Betriebsprofil	Schwarz Standard-Drehknopf

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Betriebs-Positionsinformation	3 Positionen
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm ² entspricht IEC 60947-1
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Kappe/Betätigungsselement oder Linsenfarbe	Schwarz
Betriebsprofil	Standardgriff
Operatortyp	Rückstellung
Größe	30 mm
Rückgabe	Von beiden Seiten zur Mitte
Nockenprofil	3

Montage

Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Produktzertifizierungen	CSA LR24590 Klasse 3211 03[RETURN]CE[RETURN]UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,8 cm
VPE 1 Breite	5,8 cm
VPE 1 Länge	9,4 cm
VPE 1 Gewicht	176,9 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
