

Produktdatenblatt

Eigenschaften

9001SKS43B

Wahlschalter, schwarz o. Leuchtmelder, Typ SK, Ø 30, rund, 3 Stellungen



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001SK
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	9001SK

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	30 mm
Betriebs-Positionsinformation	3 Positionen
Art und Zusammensetzung der Kontakte	Ohne Kontaktblock
Gerätedarstellung	Grundelement
Kappe/Betätigungsselement oder Linsenfarbe	Schwarz
Betriebsprofil	Standardgriff
Operatortyp	Rastend
Größe	30 mm
Nockenprofil	3

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzkasse für Stromschläge	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Produktzertifizierungen	UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR[RETURN]CE[RETURN]CSA LR24590 Klasse 3211 03

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,112 cm
VPE 1 Breite	5,842 cm
VPE 1 Länge	5,334 cm
VPE 1 Gewicht	54,431 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------