



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp	Vertikale Brücke
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme - Durchlass Klemmenleiste

Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	2,5...4 mm²
Anzahl der Verbindungen	2
Anzahl von Messeingängen	4
Menge pro Satz	Satz á 50
Produktgewicht	1,1 g

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,300 cm
VPE 1 Breite	0,500 cm
VPE 1 Länge	4,300 cm
VPE 1 Gewicht	0,900 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	1,500 cm
VPE 2 Breite	4,500 cm
VPE 2 Länge	7,500 cm
VPE 2 Gewicht	56,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	4000
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,670 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 months