



### Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 THP
Kurzbezeichnung des Geräts	THP1
Produkt- oder Komponententyp	Programmierbarer Thermostat
Geräteanwendung	Temperatursteuerung
Anzahl der Kanäle	1
Benutzersprache	Englisch Französisch Deutsch Polnisch Niederländisch Tschechisch Rumänisch Spanisch Dänisch Norwegisch Schwedisch Finnisch Ungarisch Italienisch Slowenisch Kroatisch Serbisch Bulgarisch

### Zusatzmerkmale

Max. Leistungsaufnahme in W	0,8 W standby
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Maximaler Schaltstrom	2 A - 250 V AC pf = 0,6 10 A - 250 V AC pf = 1
Minimaler Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Betätigungsart	4 Drucktaste
Betriebsmodus	Frost: 0...20 °C Komfort: 10...30 °C Reduziert: 0...30 °C
Kontakt-Typen	Wechsler (W)
Genaugigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C
Max. Anzahl der Schaltungen	42
Funktion verfügbar	Externer Eingang für Überbrückung Codeschlossfunktion Feiertage Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Kalibrierung der Korrekturanpassungen für die Temperatur für Wandbalance Dauerschaltung ein/aus Vorwahlschalter
Sicherungsdauer	10 Jahre
Temperaturfühlertyp	NTC
Displaytyp	LCD
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen - 2 x 0,5 - 2,5 mm² - starr oder flexibel Schraubklemmen - 1 x 2,5 mm² - fest oder flexibel mit Hülse
Montagehalterung	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
Höhe	92,6 mm

Breite	45 mm
Tiefe	66,7 mm
Produktgewicht	150 g
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	Klasse 3
Kompatibilitätscode	THP1+ 1C

## Montage

Normen	EN 60730-2-9:2010
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend
Schutzart (IP)	IP20

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	10,3 cm
VPE 1 Gewicht	181,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,62 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------