



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kurzbezeichnung des Geräts	KBC
Kompatible Produktfamilie	Canalis KBB Stromschienenverteiler Canalis KBA Stromschienenverteiler
Nennbetriebsstrom I _n	16 A bei 35 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230 - 240 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Polarität Abzweiginheit	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE

Zusatzmerkmale

Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	14,0 cm
VPE 1 Gewicht	106,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,5 cm
VPE 2 Breite	16,0 cm
VPE 2 Länge	25,5 cm
VPE 2 Gewicht	1,06 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
