



## Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Angebotstyp	Classic Control system
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Geräteanwendung	Beleuchtung
Kompatible Produktfamilie	Canalis KBA Stromschienenverteiler Canalis KBB Stromschienenverteiler
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	16 A bei 35 °C
[U <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsspannung	230-400 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Sammelschienenbündelpolarität	L1 + L2 + L3 + PE
Schutzart	Sicherung
Sicherungstyp	Zylindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG entspricht NF
Kommunikationsprotokoll	DALI
Schlossfarbe Abzweig	Gelb
Polarität Abzweiginheit	L1 + L2 + PE L2 + L3 + PE L1 + L3 + PE
Abzweiginheit Steckverbinder Typ	Mit Phasenauswahl
Geliefertes Zubehör	Fuse not supplied
Farbe	Creme (RAL 9001)

## Zusatzmerkmale

[U <sub>i</sub> ] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Breite	168 mm
Tiefe	33 mm
Höhe	53 mm
Produktgewicht	90 g
Menge pro Satz	Satz à 10
Normen	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

## Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
----------------	------------------------------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	14,0 cm
VPE 1 Gewicht	115,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10

VPE 2 Höhe	12,0 cm
VPE 2 Breite	16,0 cm
VPE 2 Länge	25,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,15 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	220
VPE 3 Höhe	39,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	60,0 cm
VPE 3 Gewicht	31,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------