



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KN
Produkt- oder Komponententyp	Elektrische und mechanische Verbindung
Produktkompatibilität	KN
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	40 A 63 A
Angebotstyp	Ersatzteil
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-500 V
Steuerungstyp	Kommuniziert
Anzahl Kreise	1
Breite	200 mm
Tiefe	38 mm
Höhe	100 mm
Produktgewicht	600 g

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4 cm
VPE 1 Breite	10,2 cm
VPE 1 Länge	20 cm
VPE 1 Gewicht	640 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,8 cm
VPE 2 Breite	28,5 cm
VPE 2 Länge	43,5 cm
VPE 2 Gewicht	9,6 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------