

Produktdatenblatt

Eigenschaften

TM172DGRP

Bedienterminal, Modicon M172, LCD Display, beleuchtet, Uhr, bündiger Einbau, grau



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171/M172
Produkt- oder Komponententyp	Anzeigemodul
Anzeigefarbe	Monochromatisch
Versorgung	Externe Quelle

Zusatzmerkmale

Displaytyp	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Anzahl der Tasten	5
Displayauflösung	128 x 64 Pixel
Farbe	Grau
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC/DC
Leistungsaufnahme in W	2 W
Beschriftung	CE
Taktgeber	Mit Uhr
Lokale Signalisierung	3 LEDs (grün)
Produktkompatibilität	Logic controller M171 performance
Höhe	160 mm
Breite	90 mm
Tiefe	27 mm
Produktgewicht	0,197 kg

Montage

Normen	UL 94
Produktzertifizierungen	cURus

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,400 cm
VPE 1 Breite	9,300 cm
VPE 1 Länge	18,700 cm
VPE 1 Gewicht	262,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,823 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------