




Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Baureihe	MasterPact NT Masterpact NT NAVY ComPact NS630b - 1600 neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Unterspannungsauslöser
Steuerungstyp	Standard
[Uc] Steuerkreisspannung	200 - 250 V AC 50/60 Hz 200 - 250 V DC
Montageart des Leistungsschalters	Einschubtechnik
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NT ComPact ComPact NS630b - 1600

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,35 - 0,7 x Un Öffnung 0,85 x Un Schließung
[tA] Antwortzeit	40 ms +/- 5 % für MasterPact NT 90 ms +/- 5 % für ComPact NS630b - 1600
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,2 cm
VPE 1 Gewicht	177,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------