



**Hauptmerkmale**

Baureihe	MasterPact
Baureihe	MasterPact NT Masterpact NT NAVY ComPacT NS630b - 1600 neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Unterspannungsauslöser
Steuerungstyp	Standard
[Uc] Steuerkreisspannung	380 - 480 V AC 50/60 Hz
Montageart des Leistungsschalters	Einschubtechnik
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NT ComPact ComPact NS630b - 1600

**Zusatzmerkmale**

Betriebsschwelle	0,35 - 0,7 x Un Öffnung 0,85 x Un Schließung
[tA] Antwortzeit	40 ms +/- 5 % für MasterPact NT 90 ms +/- 5 % für ComPact NS630b - 1600
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

**Verpackungseinheiten**

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
VPE 1 Gewicht	180,500 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,848 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	480
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	103,152 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------